

# HANDY

Plasma Excellence



*CHIRURGIA NON ABLATIVA ESTETICA E DERMATOLOGIA*



## *Il connubio perfetto tra tecnologia e microchirurgia*

Tecnologico, ergonomico, compatto ed efficace, sono questi gli aggettivi che descrivono HANDY.

Nascosto dietro un vetrino fumè, un display OLED visualizza costantemente il livello di potenza e lo stato di erogazione/pausa del dispositivo. Un comodo encoder permette la selezione di uno dei cinque livelli di potenza selezionabili, mentre un unico pulsante consente l'erogazione del dispositivo.

Il corpo del manipolo dalle dimensioni ridotte e dal peso contenuto rendono HANDY una virtuale estensione della mano del chirurgo.

HANDY è dotato al suo interno di una batteria ricaricabile, ciò consente la totale assenza di cavi ed una manovrabilità simile a quella di una comune penna per scrivere.

La stazione di ricarica wireless permette al dispositivo di ricaricare anche quando non viene utilizzato, diminuendo i tempi di ricarica.




## Dispositivo medico per microabrasione non invasiva

La Dermatologia, la Chirurgia Plastica e la Medicina Estetica possono contare su un nuovo dispositivo medico per microchirurgia non-invasiva chiamato **HANDY**.

**HANDY**, sfruttando la ionizzazione dei gas presenti nell'aria, genera un piccolo arco elettrico in grado di restituire tonicità ai tessuti. Il principio avviene quando la punta dell'elettrodo è abbastanza vicina alla pelle, senza mai toccarla.

Rispetto alla chirurgia tradizionale **HANDY** rende i trattamenti più semplici e i tempi di recupero più veloci.



### INDICAZIONI

- ANGIOMA SENILIS
- MOLLUSCUM CONTAGIOSUM
- VERRUCAE SEBORRHOICAE
- VERRUCAE VULGARES
- VERRUCAE PLANAE
- VERRUCAE FILITORMES
- ANGIOKERATOMA
- NAEVUS CAPILLARIS
- TELEANGIECTASIA
- NAEVUS ARANEUS
- LENTIGO
- KERATOSIS ACTINICA
- FIBROMA MOLLE
- KERATOSIS SENILIS
- KERATOACANTHOMA
- KERATOSIS SEBBORHOICA
- ACNE
- DERMATOCALASI PALPEBRALE
- XANTHELASMA


### CARATTERISTICHE

POTENZA	1.8W
FREQUENZA DI LAVORO	80KHz
TENSIONE DI USCITA	3000 Vpp
LIVELLI DI POTENZA CW	5
LIVELLI PULSATI PW	2
DUTY CYCLE PULSATO	50%
BATTERIE RICARICABILI	3,7V 9000mAh
HANDY	225X32mm
HANDY	100gr
WIRLESS CHARGER	88X64mm
WIRLESS CHARGER	270gr

### CONTENUTO

HANDY  
WIRLESS CHARGER  
ALIMENTATORE USB  
CAVO ALIMENTATORE USB  
ELETTRODI  
MANUALE





DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

TAUMEDIKA srl  
Via F. Sacchetti, 7  
00137 Roma (RM)

info@taumed.it  
www.taumed.it  
Tel - Fax +39 0765 481614

PRODOTTO DA LED SPA

